

## Raccord enfichable NPQP-D-R18-Q4-FD-P10

Code article: 133041

**FESTO**



### Fiche technique

| Caractéristiques                                  | Valeur                                              |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Taille                                            | Standard                                            |
| Diamètre nominal                                  | 2.1 mm                                              |
| Modèle                                            | forme droite                                        |
| Taille de fût                                     | 10                                                  |
| Structure de construction                         | Principe Push-pull                                  |
| Pression de service en fonction de la température | -0.95 bar...10 bar                                  |
| Fluide de service                                 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:--]           |
| Remarque sur le fluide d'exploitation/commande    | Fonctionnement lubrifié possible                    |
| Classe de protection anticorrosion CRC            | 4 - Effets de corrosion particulièrement forts      |
| Conformité PWIS                                   | VDMA24364-Zone III                                  |
| Aptitude alimentaire                              | voir Informations complémentaires sur les matériaux |
| Température ambiante                              | -20 °C...60 °C                                      |
| Poids du produit                                  | 2.5 g                                               |
| Mode de fixation                                  | Tête hexagonale, surplat 12                         |
| Raccord pneumatique 1                             | Filetage R1/8                                       |
| Raccord pneumatique 2                             | pour tuyau de Ø extérieur de 4 mm                   |
| Note sur le matériau                              | Conforme à RoHS                                     |
| Matériau du boîtier                               | PP                                                  |
| Matériau collier de serrage                       | Acier inoxydable fortement allié                    |