

# Moteur pas à pas EMMS-ST-57-S-S-G2

Code article: 1370474

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Température ambiante	-10 °C...50 °C
Température de stockage	-20 °C...70 °C
Humidité relative de l'air	0 - 85 %
Conforme à la norme	CEI 60034
Classe de protection d'isolation	B
Classe thermique selon EN 60034-1	B
Catégorie de mesure selon EN 60034-1	S1
Degré de protection	IP54
Connectique électrique	Connecteur mâle
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Certification	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Marquage CE (voir la déclaration de conformité)	Selon directive européenne CEM Selon la directive européenne RoHS
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK pour la CEM selon les prescriptions UK RoHS
Tension de service nominale CC	48 V
Couple de maintien moteur	0.8 Nm
Vitesse de rotation max.	2720 1/min
Angle de pas pour pas entier	1.8 deg
Tolérance d'angle de pas	±5 %
Courant nominal du moteur	5 A
Constante de tension phase	12 mVmin
Résistance d'enroulement phase	0.15 Ohm
Inductance de bobinage pour chaque phase (non composée)	0.5 mH
Moment d'inertie du rotor	0.29 kgcm <sup>2</sup>
Moment d'inertie total en sortie	0.29 kgcm <sup>2</sup>
Poids du produit	870 g
Charge axiale admissible sur l'arbre	10 N
Charge radiale admissible sur l'arbre	52 N

<b>Caractéristiques</b>	<b>Valeur</b>
Couple de maintien du frein	0.4 Nm