

# Vérin plat DZH-63-250-PPV-A

Code article: 14082

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristiques                               | Valeur                                                                    |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Course                                         | 250 mm                                                                    |
| Ø du piston                                    | 63 mm<br>Diamètre équivalent                                              |
| Angle de torsion max. de la tige de piston +/- | 0.67 deg                                                                  |
| Amortissement                                  | Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés                        |
| Position de montage                            | Indifférente                                                              |
| Mode de fonctionnement                         | à double effet                                                            |
| Structure de construction                      | Piston<br>Tige de piston                                                  |
| Détection de position                          | Pour capteur de proximité                                                 |
| Sécurité anti-rotation/guidage                 | Piston oval                                                               |
| Pression de service                            | 0.06 MPa...1 MPa<br>0.6 bar...10 bar                                      |
| Fluide de service                              | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                |
| Remarque sur le fluide d'exploitation/commande | Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement) |
| Classe de protection anticorrosion CRC         | 2 - Effets de corrosion moyens                                            |
| Conformité PWIS                                | VDMA24364-B2-L                                                            |
| Température ambiante                           | -20 °C...80 °C                                                            |
| Longueur d'amortissement                       | 23 mm                                                                     |
| Couple de torsion max. du blocage en rotation  | 2 Nm                                                                      |
| Force théorique sous 6 bar, recul              | 1682 N                                                                    |
| Force théorique à 6 bar, avance                | 1870 N                                                                    |
| Poids additionnel par 10 mm de course          | 80 g                                                                      |
| Poids de base à 0 mm de course                 | 1690 g                                                                    |
| Mode de fixation                               | Avec taraudage<br>Avec accessoires<br>Au choix :                          |
| Raccord pneumatique                            | G3/8                                                                      |
| Note sur le matériau                           | Conforme à RoHS                                                           |
| Matériau du couvercle                          | Aluminium                                                                 |
| Matériau joints d'étanchéité                   | TPE-U (PU)                                                                |
| Matériau du boîtier                            | Aluminium                                                                 |

| Caractéristiques        | Valeur                |
|-------------------------|-----------------------|
| Matériau tige de piston | acier fortement allié |