



Venturi
CPV14-M1H-V95-1/8
Code article: 185868

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Diamètre nominal de la buse Laval	0.95 mm
Position de montage	Indifférente
Caractéristique de l'éjecteur	vide élevé
Pression de service	3 bar...8 bar
Vide max.	85 %
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température du fluide	0 °C...50 °C
Température ambiante	0 °C...50 °C
Poids du produit	98 g
Raccord électrique	Connecteur mâle
Mode de fixation	avec trou débouchant
Raccord pneumatique 1	Embase
Raccord pneumatique 3	Embase
Raccord de vide	G1/8
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du boîtier	Aluminium moulé sous pression