

Vérin tandem DNUT-50- -PPV-A


N° de pièce: 14194

FESTO

avec amortissement de fin de course réglable des deux côtés
Fin de série. Livrable jusqu'en 2008



Exemple de
représentation



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Course	1 ... 300 mm
Diamètre de piston	50 mm
Selon la norme	ISO 6431
Amortissement	PPV : amortissement pneumatique réglable des deux côtés
Position de montage	indifférent
Mode de fonctionnement	à double effet
Extrémité de tige de piston	Filetage
Conception	Piston Tige de piston
Détection de position	pour capteurs de proximité
Variante	Tige de piston sur 1 côté
Pression de service	0,5 ... 8 bar
Fluide de service	Air comprimé filtré
Classe de résistance à la corrosion KBK	2
Température ambiante	-20 ... 80 °C
Longueur d'amortissement	23 mm
Force théorique sous 6 bar, au recul	1.848 N
Force théorique sous 6 bar, à l'avance	2.262 N
Mode de fixation	avec accessoires
Raccord pneumatique	G1/4
Information matière couvercle	Aluminium moulé sous pression
Information matière joints	TPE-U(PU)
Information matière corps	Alliage d'aluminium
Information matière tige de piston	Acier fortement allié