


Câble moteur NEBM-SM12G8-E-7-Q5-LE6

Code article: 1449603

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Désignation du câble	Sans porte-étiquette
Raccord électrique 1, fonction	Côté appareils de terrain
Raccord électrique 1, conception	ronde
Raccord électrique 1, type de raccord	Connecteur mâle
Raccord électrique 1, départ de câble	droit
Raccord électrique 1, connectique	M12x1 codage A selon EN 61076-2-101
Raccord électrique 1, nombre de pôles/fils	8
Raccord électrique 1, pôles/fils connectés	6
Raccord électrique 2, fonction	Côté commande
Raccord électrique 2, type de connexion	Câble
Raccord électrique 2, technologie de raccordement	extrémité nue
Raccord électrique 2, nombre de pôles/fils	6
Raccord électrique 2, pôles/fils connectés	6
Plage de tension de service CC	0 V...72 V
Tension de service nominale CC	24 V
Blindage	oui
Longueur de câble	7 m
Caractéristiques des câbles	compatible avec la chaîne porte-câbles
Rayon de courbure, câblage mobile	62 mm
Diamètre de câble	6.2 mm
Composition du câble	6 x 0,34 mm ²
Section nominale du fil	0.34 mm ²
Extrémités de fils	Cosse
Degré de protection	IP65
Note sur le degré de protection	à l'état monté
Température ambiante	-40 °C...80 °C
Température ambiante en cas de pose mobile du câble	-5 °C...80 °C
Marquage CE (voir la déclaration de conformité)	Selon la directive européenne RoHS
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK RoHS
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L

Caractéristiques	Valeur
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau de gaine du câble	TPE-U(PUR)
Couleur de gaine de câble	Gris