

Bride de moteur EAMF-A-44C-60G/H-S1

Code article: 1460105

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Position de montage	Indifférente
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 °C...60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Poids du produit	300 g
Code d'interface moteur In	60G 60H
Code d'interface du carter d'accouplement	44C
Note sur le matériau	Conforme à RoHS