

# Ventouse ESS-6-SN

Code article: 189274

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristiques                                   | Valeur                                                      |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Rayon min. de pièce                                | 15 mm                                                       |
| Diamètre nominal                                   | 2 mm                                                        |
| Diamètre de ventouse                               | 6 mm                                                        |
| Volumes d'aspiration par ventouse                  | 0.015 cm <sup>3</sup>                                       |
| Capacité d'impulsion d'éjection                    | 4 bar                                                       |
| Position des raccords                              | En haut                                                     |
| Position de montage                                | Indifférente                                                |
| Affectation des porte-ventouses                    | Taille 2                                                    |
| Forme de ventouse                                  | Ronde, plate                                                |
| Pression de service                                | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| Pression de service nominale                       | -70 kPa<br>-0.7 bar<br>-10.15 psi                           |
| Fluide de service                                  | Air atmosphérique selon ISO 8573-1:2010 [7:::]              |
| Classe de protection anticorrosion CRC             | 1 - faibles effets de corrosion                             |
| Conformité PWIS                                    | VDMA24364-A1-L                                              |
| Aptitude alimentaire                               | voir Informations complémentaires sur les matériaux         |
| Température ambiante                               | -10 °C...70 °C                                              |
| Force de maintien à pression de service nominale   | 1.1 N                                                       |
| Force transversale en pression de service nominale | 3.5 N                                                       |
| Poids du produit                                   | 0.2 g                                                       |
| Mode de fixation                                   | via raccord de vide                                         |
| Raccord de vide                                    | Diamètre intérieur 4 mm                                     |
| Couleur                                            | Noir                                                        |
| Dureté Shore                                       | 50 +/- 5                                                    |
| Matériau du tourillon vissé                        | Laiton nickelé                                              |
| Note sur le matériau                               | Conforme à RoHS                                             |
| Matériau ventouse avec raccord                     | NBR                                                         |