


Minivérin de guidage DFC-4-5-P-GF

Code article: 189479

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Distance entre le centre de gravité de la charge utile et la plaque étrier xs	5 mm
Course	5 mm
Ø du piston	4 mm
Mode de fonctionnement de l'unité d'entraînement	Etrier
Amortissement	bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés
Position de montage	Indifférente
Guidage	Guidage à palier lisse
Structure de construction	Guidage
Détection de position	sans
Pression de service	0.35 MPa...0.7 MPa 3.5 bar...7 bar
Vitesse maximale max.	1 m/s
Mode de fonctionnement	à double effet
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-5 °C...60 °C
Energie d'impact aux fins de course	0.05 Nm
Couple max. Mx	0.02 Nm
Charge utile max. selon course distance définie xs	1.7 N
Force théorique sous 6 bar, recul	5.5 N
Force théorique à 6 bar, avance	7.5 N
Masse déplacée	3.2 g
Masse déplacée à 0 mm de course	3.2 g
Poids additionnel de la masse déplacée par 10 mm de course	1.3 g
Poids du produit	10 g
Raccord pneumatique	PK-2
Matériau du couvercle	Alliage d'aluminium corroyé
Matériau joints d'étanchéité	NBR
Matériau du boîtier	Alliage d'aluminium corroyé

Caractéristiques	Valeur
Matériau tige de piston	Acier inoxydable fortement allié