

# Clapet anti-retour H-QS-1/2-U

Code article: 190846

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristiques                                | Valeur                                                                    |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Fonction de distributeur                        | Fonction anti-retour                                                      |
| Raccord pneumatique 1                           | QS-1/2                                                                    |
| Raccord pneumatique 2                           | QS-1/2                                                                    |
| Mode de fixation                                | Montage sur tuyauterie                                                    |
| Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343) | 2000 l/min                                                                |
| Pression de service                             | -1 bar...10 bar                                                           |
| Température ambiante                            | 0 °C...60 °C                                                              |
| Matériau du boîtier                             | Aluminium                                                                 |
| Fluide de service                               | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:...]                                |
| Pression différentielle minimale d'ouverture    | 0.1 bar                                                                   |
| Pression différentielle min. de fermeture       | 0.2 bar                                                                   |
| Remarque sur le fluide d'exploitation/commande  | Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement) |
| Conformité PWIS                                 | VDMA24364-B1/B2-L                                                         |
| Poids du produit                                | 68 g                                                                      |
| Note sur le matériau                            | Conforme à RoHS                                                           |