

**Clapet anti-retour**  
**HB-1/4-QSM-3/16-U**  
Code article: 190862

**FESTO**



**Fiche technique**

| Caractéristiques                                | Valeur                                                                    |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Fonction de distributeur                        | Fonction anti-retour                                                      |
| Raccord pneumatique 1                           | QS-3/16                                                                   |
| Raccord pneumatique 2                           | 1/4 NPT                                                                   |
| Mode de fixation                                | À visser                                                                  |
| Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343) | 216 l/min                                                                 |
| Pression de service                             | -1 bar...10 bar                                                           |
| Température ambiante                            | 0 °C...60 °C                                                              |
| Matériau du boîtier                             | Laiton                                                                    |
| Fluide de service                               | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:...]                                |
| Pression différentielle minimale d'ouverture    | 0.1 bar                                                                   |
| Pression différentielle min. de fermeture       | 0.2 bar                                                                   |
| Remarque sur le fluide d'exploitation/commande  | Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement) |
| Conformité PWIS                                 | VDMA24364-B2-L                                                            |
| Poids du produit                                | 24 g                                                                      |
| Note sur le matériau                            | Conforme à RoHS                                                           |