


Vérin tandem DNCT-2""- -PPV-A-S6

Code article: 191219



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Course	2 mm...500 mm
Selon la norme	ISO 15552 (jusqu'à présent également VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Amortissement	Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés
Mode de fonctionnement	à double effet
Pression de service	0.06 MPa...1 MPa 0.6 bar...10 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Longueur d'amortissement	22 mm
Raccord pneumatique	1/4 NPT
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du couvercle	Aluminium moulé sous pression
Matériau joints d'étanchéité	FPM
Matériau du boîtier	Alliage d'aluminium corroyé
Matériau tige de piston	acier fortement allié