


Accumulateur VZS-20-B

Code article: 192161

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Volume	20 l
Position de montage	Purgeur de condensats vers le bas
Conforme à la norme	EN 286-1
Pression de service	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.775 psi...232 psi
Marquage CE (voir la déclaration de conformité)	Selon la directive européenne sur les réservoirs sous pression simples
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-::-] Azote
Classe de protection anticorrosion CRC	4 - Effets de corrosion particulièrement forts
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température du fluide	-10 °C...100 °C
Température ambiante	-10 °C...100 °C
Couple de serrage max. du filetage de raccordement	130 Nm
Couple de serrage max. du purgeur de condensats	27 Nm
Poids du produit	9000 g
Mode de fixation	avec trou débouchant
Raccord de purge du condensat	G3/8
Raccord pneumatique	G1
Matériau d'accumulateur	Acier thermolaqué