

# Purgeur de condensats WA-2

Code article: 152810

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Mode d'actionnement	mécanique
Position de montage	vertical +/- 5°
Commande manuelle auxiliaire	Monostable
Purgeur de condensats	Automatique
Structure de construction	externe mécanique automatique
Valeur mesurée	Niveau
Fonction de distributeur	2/2 monostable ouvert
Pression de service	1.5 bar...14 bar
Fluide de service	Eau
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température de stockage	-20 °C...60 °C
Température du fluide	0 °C...50 °C
Température ambiante	0 °C...50 °C
Poids du produit	92 g
Mode de fixation	Montage sur tuyauterie
Raccord de purge du condensat	PK-4
Raccord pneumatique	M9
Matériau du boîtier	Alliage d'aluminium corroyé