


# Filtre LF-D-MAXI

Code article: 192553

**FESTO**



## Fiche technique

| Caractéristiques                       | Valeur                                                         |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Taille                                 | Maxi                                                           |
| Série                                  | D                                                              |
| Position de montage                    | vertical +/- 5°                                                |
| Finesse de filtration                  | 40 µm                                                          |
| Purgeur de condensats                  | Manuelle par rotation                                          |
| Structure de construction              | Filtre fritté avec séparateur centrifuge                       |
| Protection de la cuve                  | Cage métallique de protection                                  |
| Pression de service                    | 0 bar...16 bar                                                 |
| Fluide de service                      | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:9:-]<br>Gaz inertes      |
| Classe de protection anticorrosion CRC | 2 - Effets de corrosion moyens                                 |
| Conformité PWIS                        | VDMA24364-B1/B2-L                                              |
| Température de stockage                | -10 °C...60 °C                                                 |
| Classe de pureté de l'air en sortie    | Air comprimé selon ISO 8573-1 :2010 [7 : 8 : 4]<br>Gaz inertes |
| Température du fluide                  | -10 °C...60 °C                                                 |
| Température ambiante                   | -10 °C...60 °C                                                 |
| Mode de fixation                       | Montage sur tuyauterie<br>Avec accessoires                     |
| Raccord pneumatique 1                  | Embase                                                         |
| Raccord pneumatique 2                  | Embase                                                         |
| Note sur le matériau                   | Conforme à RoHS                                                |
| Matériau du filtre                     | PE                                                             |
| Matériau du boîtier                    | Zinc moulé sous pression                                       |
| Matériau de cuve                       | PC                                                             |