

# Distributeur de mise en circuit HEP-D-MIDI

Code article: 193249

**FESTO**



## Fiche technique

| Caractéristiques                               | Valeur                                                                    |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Structure de construction                      | Vanne de piston                                                           |
| Mode d'actionnement                            | pneumatique                                                               |
| Principe d'étanchéité                          | souple                                                                    |
| Fonction d'échappement                         | sans étranglement                                                         |
| Commande manuelle auxiliaire                   | aucun                                                                     |
| Type de rappel                                 | ressort mécanique                                                         |
| Fonction de distributeur                       | 3/2 monostable fermé                                                      |
| Pression de service                            | 0 MPa...1.6 MPa<br>0 bar...16 bar                                         |
| Pression de pilotage                           | 3 bar...16 bar                                                            |
| Fluide de service                              | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Gaz inertes                 |
| Remarque sur le fluide d'exploitation/commande | Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement) |
| Classe de protection anticorrosion CRC         | 2 - Effets de corrosion moyens                                            |
| Note sur le matériau                           | Conforme à RoHS                                                           |
| Conformité PWIS                                | VDMA24364-B1/B2-L                                                         |
| Température du fluide                          | -10 °C...60 °C                                                            |
| Température ambiante                           | -10 °C...60 °C                                                            |
| Mode de fixation                               | Montage sur tuyauterie<br>Avec accessoires                                |
| Position de montage                            | Indifférente                                                              |
| Sens d'écoulement                              | Irréversible                                                              |
| Poids du produit                               | 500 g                                                                     |
| Raccord pneumatique 3                          | G1/4                                                                      |
| Raccord d'air de pilotage 12                   | G1/8                                                                      |
| Classe de pureté de l'air en sortie            | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Gaz inertes                 |
| Matériau joints d'étanchéité                   | NBR                                                                       |
| Matériau du boîtier                            | Aluminium moulé sous pression                                             |