


# Robinet d'arrêt HE-3-QS-1/2-U

Code article: 153979

**FESTO**



## Fiche technique

| Caractéristiques                                | Valeur                                                                       |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Fonction de distributeur                        | 3/2 bistable                                                                 |
| Sélection Fonction supplémentaire               | avec fonction échappement                                                    |
| Raccord pneumatique 1                           | QS-1/2                                                                       |
| Raccord pneumatique 2                           | QS-1/2                                                                       |
| Mode d'actionnement                             | Manuel                                                                       |
| Mode de fixation                                | Fixation directe par trou débouchant<br>Montage sur tuyauterie<br>Au choix : |
| Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343) | 777.6 l/min                                                                  |
| Diamètre nominal                                | 4.7 mm                                                                       |
| Pression de service                             | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar                                     |
| Température ambiante                            | 0 °C...60 °C                                                                 |
| Matériau du boîtier                             | Renforcé de PBT                                                              |
| Fluide de service                               | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:...]                                   |
| Fonction d'échappement                          | sans étranglement                                                            |
| Principe d'étanchéité                           | souple                                                                       |
| Position de montage                             | Indifférente                                                                 |
| Structure de construction                       | Vanne de piston                                                              |
| Mode de pilotage                                | Direct                                                                       |
| Sens d'écoulement                               | Irréversible                                                                 |
| Remarque sur le fluide d'exploitation/commande  | Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)    |
| Classe de protection anticorrosion CRC          | 2 - Effets de corrosion moyens                                               |
| Conformité PWIS                                 | VDMA24364-B1/B2-L                                                            |
| Classe de salle blanche                         | Classe 4 selon ISO 14644-1                                                   |
| Température du fluide                           | 0 °C...60 °C                                                                 |
| Poids du produit                                | 46 g                                                                         |
| Raccord pneumatique 3                           | Non canalisé                                                                 |
| Note sur le matériau                            | Conforme à RoHS                                                              |
| Matériau joints d'étanchéité                    | NBR                                                                          |