

# Manodétendeur LRS-1/2-D-7-O-MAXI

Code article: 194661

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	Maxi
Série	D
Sécurité anti-déclenchement	Bouton tournant avec serrure intégrée
Position de montage	Indifférente
Structure de construction	Régulateur à piston piloté
Fonction du régulateur	Pression de sortie constante avec échappement secondaire
Indicateur de pression	Préparé pour G1/4
Pression de service	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar
Plage de réglage de pression	0.5 bar...7 bar
Hystérésis max. de pression	0.04 MPa 0.4 bar 5.8 psi
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)	10700 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gaz inertes
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Classe de pureté de l'air en sortie	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gaz inertes
Température du fluide	-10 °C...60 °C
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Poids du produit	1215 g
Mode de fixation	Montage frontal Montage sur tuyauterie Avec accessoires
Raccord pneumatique 1	G1/2
Raccord pneumatique 2	G1/2
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau d'embase	Zinc moulé sous pression

<b>Caractéristiques</b>	<b>Valeur</b>
Matériau joints d'étanchéité	NBR
Matériau du boîtier	Zinc moulé sous pression