

## Raccord cannelé en T TCN-M5-PK-2

Code article: 19525

**FESTO**



### Fiche technique

| Caractéristiques                                       | Valeur                                                                    |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Diamètre nominal                                       | 1.3 mm                                                                    |
| Type d'étanchéité sur le tourillon vissé               | Anneau d'étanchéité                                                       |
| Pression de service sur la plage de température totale | -0.95 bar...10 bar                                                        |
| Fluide de service                                      | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                |
| Remarque sur le fluide d'exploitation/commande         | Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement) |
| Classe de protection anticorrosion CRC                 | 2 - Effets de corrosion moyens                                            |
| Conformité PWIS                                        | VDMA24364-B1/B2-L                                                         |
| Température ambiante                                   | 0 °C...60 °C                                                              |
| Raccord pneumatique 1                                  | Filetage M5                                                               |
| Raccord pneumatique 2                                  | pour tuyau de Ø extérieur de 3 mm                                         |
| Note sur le matériau                                   | Conforme à RoHS                                                           |
| Matériau du boîtier                                    | Acier<br>Zinc moulé sous pression                                         |