

Vérin oscillant DRRD-8-180-FH-PA

Code article: 2223060

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	8
Angle d'amortissement	38 deg
Plage de réglage de l'angle d'oscillation par position finale	+10 /-100 deg
Angle d'oscillation	180 deg
Amortissement	bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés
Position de montage	Indifférente
Structure de construction	Crémaillère/Pignon
Détection de position	Pour capteur de proximité
Pression de service	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Mode de fonctionnement	à double effet
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Couple de rotation théorique à 6 bar	0.2 Nm
Moment d'inertie de masse admis	0.0015 kgm²
Poids du produit	155 g
Mode de fixation	avec trou débouchant Avec taraudage Au choix :
Raccord pneumatique	M3
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau d'arbre d'entraînement	Acier inoxydable fortement allié
Matériau joints d'étanchéité	NBR TPE-U (PU)
Matériau du boîtier	Alliage d'aluminium corroyé Anodisé lisse