


# Kit parallèle EAMM-U-70-D40-60P-96

Code article: 2617488

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	70
Position de montage	Indifférente
Rapport de transmission	1:1
Vitesse de rotation max.	5000 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température de stockage	-25 °C...60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Degré de protection	IP40
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Moment d'inertie de masse	118 kgmm <sup>2</sup>
Couple moteur à vide	0.18 Nm
Couple transmissible	7 Nm
Poids du produit	1730 g
Code d'interface, actionneur	D40B
Code d'interface moteur In	60P
Note sur le matériau	Conforme à RoHS