

# Anneau d'étanchéité NPAS-C1-R-G18-P-FD-P10

Code article: 2652516

**FESTO**



## Fiche technique

| Caractéristiques                                       | Valeur                                                                                  |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Taille de fût                                          | 10                                                                                      |
| Position de montage                                    | Indifférente                                                                            |
| Pression de service sur la plage de température totale | -0.095 MPa...1.2 MPa<br>-0.95 bar...12 bar<br>-13.775 psi...174 psi                     |
| Fluide de service                                      | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Eau (liquide, sans glace)<br>Vapeur d'eau |
| Remarque sur le fluide d'exploitation/commande         | Fonctionnement lubrifié possible                                                        |
| Conformité PWIS                                        | VDMA24364-B2-L                                                                          |
| Aptitude alimentaire                                   | voir Informations complémentaires sur les matériaux                                     |
| Température ambiante                                   | -20 °C...120 °C                                                                         |
| Couple de serrage nominal                              | 6.5 Nm                                                                                  |
| Tolérance du couple de serrage nominal                 | ± 10 %                                                                                  |
| Poids du produit                                       | 0.02 g                                                                                  |
| Raccord pneumatique                                    | G1/8                                                                                    |
| Note sur le matériau                                   | Conforme à RoHS                                                                         |
| Matériau joints d'étanchéité                           | PEEK                                                                                    |