


# Kit axial EAMM-A-D100-120G-S1

Code article: 2946765

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Longueur nominale	115 mm
Position de montage	Indifférente
Vitesse de rotation max.	4500 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 °C...60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Degré de protection	IP65
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Moment d'inertie de masse	280 kgmm <sup>2</sup>
Couple transmissible	143 Nm
Poids du produit	3520 g
Code d'interface, actionneur	D100
Code d'interface moteur In	120G
Note sur le matériau	Conforme à RoHS