


# Clapet anti-retour piloté HGL-1/8-NPT

Code article: 34877

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Fonction de distributeur	fonction anti-retour pilotée
Raccord pneumatique 1	NPT 1/8
Raccord pneumatique 2	NPT 1/8
Mode de fixation	À visser
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)	0 l/min...260 l/min
Pression de service	0.03 MPa...1 MPa 0.3 bar...10 bar
Pression de pilotage MPa	0.2 MPa...1 MPa
Pression de pilotage	2 bar...10 bar
Pression de pilotage psi	29 psi...145 psi
Température ambiante	-20 °C...80 °C
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température du fluide	-20 °C...80 °C
Note sur le matériau	Conforme à RoHS