


Clapet anti-retour piloté HGL-3/8-NPT

Code article: 34879

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Fonction de distributeur	fonction anti-retour pilotée
Raccord pneumatique 1	NPT 3/8
Raccord pneumatique 2	NPT 3/8
Mode de fixation	À visser
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)	0 l/min...900 l/min
Pression de service	0.02 MPa...1 MPa 0.2 bar...10 bar
Pression de pilotage MPa	0.12 MPa...1 MPa
Pression de pilotage	1.2 bar...10 bar
Pression de pilotage psi	17.4 psi...145 psi
Température ambiante	-20 °C...80 °C
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température du fluide	-20 °C...80 °C
Note sur le matériau	Conforme à RoHS