


# Unité de guidage FEN-8/10- -GF

Code article: 35196

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristiques                                                        | Valeur                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Taille                                                                  | 8/10                                           |
| Course                                                                  | 1 mm...100 mm                                  |
| Position de montage                                                     | Indifférente                                   |
| Guidage                                                                 | Guidage à palier lisse                         |
| Structure de construction                                               | Guidage                                        |
| Protection contre l'explosion                                           | Tenir compte des consignes de la certification |
| Conformité PWIS                                                         | VDMA24364-B2-L                                 |
| Température ambiante                                                    | -20 °C...80 °C                                 |
| Force de déplacement                                                    | 15 N                                           |
| Poids additionnel de la masse déplacée par 10 mm de course              | 8 g                                            |
| Poids de base à 0 mm de course                                          | 332 g                                          |
| Poids additionnel par 10 mm de course                                   | 8 g                                            |
| Centre de gravité de la masse déplacée pour 0 mm de course              | 30 mm                                          |
| Centre de gravité additionnel de la masse déplacée pour 10 mm de course | 4.9 mm                                         |
| Mode de fixation                                                        | Avec taraudage                                 |
| Note sur le matériau                                                    | Conforme à RoHS                                |
| Matériau d'élément de guidage                                           | Acier fortement allié                          |
| Matériau du boîtier                                                     | Alliage d'aluminium corroyé, anodisé           |
| Matériau de plaque étrier                                               | Alliage d'aluminium corroyé, anodisé           |