

Bobine
VACC-S18-70-K5-16-U2D
Code article: 3546913

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Mode d'actionnement	électrique
Position de montage	Indifférente
Indication de la position de commutation	non
Facteur de marche	100%
Classe d'isolation	H
Caractéristiques de bobine	125 V CC : 7,0 W
Fluctuations de tension admissibles	-15 % / +10 %
Marquage CE (voir la déclaration de conformité)	Selon la directive européenne relative aux basses tensions
Homologation, protection antidéflagrante, hors UE	Class I, Div. 2 (CA) Class I, Div. 2 (US)
Protection contre l'explosion	Class I, Div. 2 (CA) Class I, Div. 2 (US)
Température ambiante Ex	T4A, 120 °C : -25 °C ≤ Ta ≤ +80 °C
Classe de protection anticorrosion CRC	4 - Effets de corrosion particulièrement forts
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Degré de protection	IP65
Poids du produit	1700 g
Raccord électrique	Boîte à bornes, presse-étoupe NPT1/2
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau de bobine	Alliage d'aluminium corroyé Fonte grise