


Câble de liaison NEBV-A1W3-K-0.3-N-M12W3

Code article: 3579461

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Certification	c CSA us (OL)
Désignation du câble	Sans porte-étiquette
Poids du produit	60 g
Raccord électrique 1, fonction	Côté appareils de terrain
Raccord électrique 1, conception	carrée
Raccord électrique 1, type de raccord	Connecteur femelle
Raccord électrique 1, départ de câble	coudé
Raccord électrique 1, connectique	Plan de pose type A sur la base de EN 175301-803
Raccord électrique 1, nombre de pôles/fils	4
Raccord électrique 1, pôles/fils connectés	4
Raccord électrique 1, type de fixation	sur électrodistIBUTEUR avec vis centrale M3
Raccord électrique 2, fonction	Côté commande
Raccord électrique 2, conception	Ronde
Raccord électrique 2, type de connexion	Connecteur mâle
Raccord électrique 2, départ de câble	coudée
Raccord électrique 2, technologie de raccordement	M12x1 codage A selon EN 61076-2-101
Raccord électrique 2, nombre de pôles/fils	5
Raccord électrique 2, pôles/fils connectés	3
Raccord électrique 2, type de fixation	Verrouillage à vis hexagonale, surplat 13
Plage de tension de service CC	0 V...110 V
Tension de service nominale CC	110 V
Plage de tension de service CA	0 V...110 V
Tension de service nominale CA	110 V
Intensité maximale admissible à 40 °C	1 A
Résistance à la tension de choc	1.5 kV
Raccordement du câble de protection	Disponible
Longueur de câble	0.3 m
Caractéristiques des câbles	Standard

Caractéristiques	Valeur
Conditions d'essai de câble	Conditions de test sur demande
Diamètre de câble	5.9 mm
Tolérance diamètre de câble	± 0,3 mm
Composition du câble	3 x 0,75 mm ²
Degré de protection	IP67
Note sur le degré de protection	à l'état monté
Température ambiante	-25 °C...80 °C
Température ambiante en cas de pose mobile du câble	-25 °C...80 °C
Marquage CE (voir la déclaration de conformité)	Selon la directive européenne relative aux basses tensions Selon la directive européenne RoHS
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK RoHS selon les prescriptions UK pour les équipements électriques
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Degré d'encrassement	3
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Matériau de gaine du câble	TPE-U(PUR)
Couleur de gaine de câble	Gris
Matériau du boîtier	TPE-U(PUR)
Couleur du boîtier	noir
Matériau d'écrou-raccord	Zinc moulé sous pression Nickelé
Matériau de gaine isolante	PP