

Robinet à boisseau sphérique VZBD-1/2-S5-16-T-2-F0304-V14V14

Code article: 4802244

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Structure de construction	Vanne à boisseau sphérique à 2 voies
Mode d'actionnement	mécanique
Principe d'étanchéité	souple
Position de montage	Indifférente
Mode de fixation	Montage sur tuyauterie
Raccord de vanne	Raccord clamp selon DIN 32676 série B
Indication de la position de commutation	Sens de la fente = sens d'écoulement
Plan de pose des flasques	F0304
Ø intérieur	18,1 mm
Diamètre nominal DN	15
Fonction de distributeur	2/2
Sens d'écoulement	Réversible
Pression nominale de vanne PN	16
Couple de démarrage avec une différence de pression, pression nominale vanne PN	7 Nm
Selon la norme	DIN 32676 ISO 5211
Fluide	Vapeur Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:~:] Gaz inertes Eau Liquides neutres
Température du fluide	-20 °C...200 °C
Débit Kv	46 m³/h
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Aptitude alimentaire	voir Informations complémentaires sur les matériaux
Matériau du boîtier	Acier allié moulé
Référence matériau du boîtier	1.4409
Matériau joint de clapet	PTFE, modifié

Caractéristiques	Valeur
Matériau joints d'étanchéité	FPM PTFE
Matériau de bille	Acier allié moulé
Référence matériau bille	1.4409
Matériau d'arbre	Acier inoxydable fortement allié
Référence matériau d'arbre	1.4401
Poids du produit	830 g
Certification	3-A Sanitary CRN
Protection contre l'explosion	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Classe de protection anticorrosion CRC	4 - Effets de corrosion particulièrement forts