

## Chape de pied CRLNG-100

Code article: 161845

FESTO



### Fiche technique

| Caractéristiques                             | Valeur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taille                                       | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Selon la norme                               | ISO 15552 (jusqu'à présent également VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Position de montage                          | Indifférente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Classe de protection anticorrosion CRC       | 4 - Effets de corrosion particulièrement forts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Conformité PWIS                              | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Aptitude à la production de batteries Li-ion | Le produit correspond à la définition de produit interne de Festo pour l'utilisation dans la fabrication de batteries : Les métaux contenant plus de 1 % en masse de cuivre, de zinc ou de nickel sont exclus de l'utilisation. Les exceptions sont le nickel dans les aciers, les surfaces nickelées chimiquement, les circuits imprimés, les câbles, les connecteurs électriques et les bobines |
| Température ambiante                         | -40 °C...80 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Capacité de charge max.                      | 9 kN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Poids du produit                             | 915 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Note sur le matériau                         | Conforme à RoHS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Matériau de fixation                         | À polissage électrique<br>Acier fortement allié                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Matériau du palier                           | Matière plastique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |