


# Module de dérivation MS4-FRM-1/4-Y-Z

Code article: 529557

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristiques                                                 | Valeur                                                                    |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Position de montage                                              | Indifférente                                                              |
| Structure de construction                                        | Module de dérivation                                                      |
| Pression de service                                              | 0 bar...12 bar                                                            |
| Débit nominal normal dans le sens de l'écoulement principal 1->2 | 4600 l/min                                                                |
| Débit nominal normal en sortie vers le haut                      | 1500 l/min                                                                |
| Débit nominal normal en sortie vers le bas                       | 1500 l/min                                                                |
| Plage de tension de service CA                                   | 0 V...250 V                                                               |
| Plage de tension de service CC                                   | 0 V...125 V                                                               |
| Fluide de service                                                | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Gaz inertes                 |
| Remarque sur le fluide d'exploitation/commande                   | Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement) |
| Classe de protection anticorrosion CRC                           | 2 - Effets de corrosion moyens                                            |
| Conformité PWIS                                                  | VDMA24364-B1/B2-L                                                         |
| Température de stockage                                          | -10 °C...60 °C                                                            |
| Aptitude alimentaire                                             | voir Informations complémentaires sur les matériaux                       |
| Température du fluide                                            | -10 °C...60 °C                                                            |
| Température ambiante                                             | -10 °C...60 °C                                                            |
| Poids du produit                                                 | 405 g                                                                     |
| Raccord pneumatique 1                                            | G1/4                                                                      |
| Raccord pneumatique 2                                            | G1/4                                                                      |
| Raccord pneumatique 3                                            | G1/4                                                                      |
| Raccord pneumatique 4                                            | G1/4                                                                      |
| Note sur le matériau                                             | Conforme à RoHS                                                           |
| Matériau du boîtier                                              | Aluminium moulé sous pression                                             |