


Bride de moteur EAMF-A-64A/C/D-100A

Code article: 529947

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Position de montage	Indifférente
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 °C...60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Poids du produit	480 g
Code d'interface moteur In	100 A
Code d'interface du carter d'accouplement	64 A 64C 64D
Note sur le matériau	Conforme à RoHS