



Combinaison d'unités de conditionnement MSB4-1/4:H7N3M2-WP-Z

N° de pièce: 531090

FESTO

composé d'un filtre, d'un manodétendeur, d'un lubrificateur, d'une plaque de fixation murale. Pression de sortie maximale 12 bars, filtre 40 µm, avec manomètre, cuvette en métal, purgeur de condensats entièrement automatique, sens d'écoulement de droite à gauche.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	4
Série	MS
Position de montage	vertical +/- 5°
Finesse du filtre	40 µm
Purgeur de condensat	automatique
Conception	Détendeur avec manomètre Filtre standard Lubrificateur standard à pulvérisation
Protection de cuve	Cage de protection métallique
Affichage de pression	avec manomètre
Plage de réglage de pression	1 ... 12 bar
Pression d'entrée 1	1,5 ... 12 bar
Débit nominal normal	800 l/min
Fluide de service	Air comprimé filtré, non lubrifié, finesse du filtre 40 µm Air comprimé filtré, lubrifié, finesse du filtre 40 µm
Classe de résistance à la corrosion KBK	2
Température de stockage	-10 ... 60 °C
Classe de pureté de l'air en sortie	5.7.- selon DIN ISO 8573-1
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Mode de fixation	avec accessoires
Raccord pneumatique 1	G1/4
Raccord pneumatique 2	G1/4