Combinaison d'unités de traitement d'air MSB4N

Code article: 532306

Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	4
Série	MS
Mode d'actionnement	électrique Manuel pneumatique
Sécurité anti-déclenchement	Bouton tournant avec serrure intégrée
Position de montage	Indifférente vertical +/- 5°
Finesse de filtration	0.01 µm...40 µm
Purgeur de condensats	Automatique Manuelle par rotation semi-automatique
Structure de construction	Module de dérivation Filtre à charbon actif Manodétendeur avec manomètre Distributeur de mise en pression progressive Distributeur de mise en circuit Filtre à fibres Filtre-manodétendeur avec manomètre Filtre-manodétendeur sans manomètre Déshydrateur à membrane Pulvérisateur d'huile proportionnel standard Filtre fritté avec séparateur centrifuge avec fonction anti-retour
Fonction du régulateur	Pression de sortie constante avec compensation de la pression d'alimentation avec échappement secondaire Avec reflux
Protection de la cuve	Cage de protection en plastique
Affichage de pression différentielle	Affichage optique avec capteur de pression
Indicateur de pression	avec capteur de pression avec manomètre
Pression de service	1.5 bar...14 bar
Plage de réglage de pression	0.3 bar...7 bar
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)	800 l/min...1400 l/min

Caractéristiques	Valeur
Caractéristiques de bobine	110 V CA : 50/60 Hz, puissance d'appel 3,0 VA, puissance de maintien 2,4 VA 230 V CA : 50/60 Hz, puissance d'appel 3,0 VA, puissance de maintien 2,4 VA 24 V CC : 1,5 W 24 V CC : 1,8 W
Certification	c UL us - Recognized (OL)
Marquage CE (voir la déclaration de conformité)	Selon directive européenne CEM Selon la directive européenne RoHS
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK pour la CEM selon les prescriptions UK RoHS
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température de stockage	-10 °C...60 °C
Aptitude alimentaire	voir Informations complémentaires sur les matériaux
Température du fluide	-10 °C...60 °C
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Mode de fixation	Avec accessoires
Raccord pneumatique 1	NPT 1/8 1/4 NPT
Raccord pneumatique 2	NPT 1/8 1/4 NPT
Raccord pneumatique 3	G1/4 1/4 NPT
Matériau du boîtier	Aluminium moulé sous pression
Matériau de cuve	PC