


Robinet à boisseau sphérique VZBA-3"-GG-63-T-22-F0710-V4V4T

Code article: 1686651

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Structure de construction	Vanne à boisseau sphérique à 2 voies
Mode d'actionnement	mécanique
Principe d'étanchéité	souple
Position de montage	Indifférente
Mode de fixation	Montage sur tuyauterie
Raccord de vanne	Rp3
Indication de la position de commutation	Sens de la fente = sens d'écoulement
Plan de pose des flasques	F07 F10
Ø intérieur	80 mm
Diamètre nominal DN	80
Fonction de distributeur	2/2
Commande manuelle auxiliaire	aucun
Sens d'écoulement	Réversible
Pression nominale de vanne PN	63
Couple d'actionnement	112 Nm
Selon la norme	DIN 3202-M3 EN 10226-1 ISO 5211
Fluide	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:~:] Gaz inertes Eau - pas de vapeur d'eau Liquides neutres Autres fluides sur demande
Température du fluide	-10 °C...200 °C
Débit Kv	905 m³/h
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Matériau du boîtier	acier inoxydable fortement allié
Référence matériau du boîtier	1.4408

Caractéristiques	Valeur
Matériau joints d'étanchéité	PTFE Renforcé de PTFE
Matériau de bille	Acier inoxydable fortement allié
Référence matériau bille	1.4408
Matériau d'arbre	Acier inoxydable fortement allié
Référence matériau d'arbre	1.4401
Poids du produit	13950 g
Marquage CE (voir la déclaration de conformité)	selon la directive européenne sur les dispositifs sous pression
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon la réglementation britannique pour les appareils sous pression
Protection contre l'explosion	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Classe de protection anticorrosion CRC	3 - Effets de corrosion forts