

# Vérin oscillant DAPS-0030-090-RS1-F0507

Code article: 533484

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristiques                                                        | Valeur                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Taille du servovérin                                                    | 0030                                                                          |
| Plan de pose des flasques                                               | F05<br>F07                                                                    |
| Angle d'oscillation                                                     | 90 deg                                                                        |
| Plage de réglage de la fin de course pour 0°                            | -1 deg...9 deg                                                                |
| Plage de réglage de la fin de course pour l'angle d'oscillation nominal | 81 deg...91 deg                                                               |
| Profondeur du connecteur d'arbre                                        | 16,5 mm                                                                       |
| Note concernant la plage de réglage des fins de course                  | une position finale réglable au choix                                         |
| Norme relative au raccord de vanne                                      | ISO 5211                                                                      |
| Amortissement                                                           | Pas d'amortissement                                                           |
| Position de montage                                                     | Indifférente                                                                  |
| Mode de fonctionnement                                                  | à simple effet                                                                |
| Structure de construction                                               | Mécanisme à palonnier                                                         |
| Détection de position                                                   | sans                                                                          |
| Sens de fermeture                                                       | fermeture à droite                                                            |
| Le raccordement du distributeur est conforme à la norme                 | VDI/VDE 3845 (NAMUR)                                                          |
| Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)                                    | Jusqu'à SIL 2 low demand mode                                                 |
| Pression de raccordement pour force du ressort                          | 0,28 MPa                                                                      |
| Pression de raccordement pour une raideur du ressort                    | 2,8 bar                                                                       |
| Pression de service                                                     | 0,28 MPa...0,84 MPa<br>2,8 bar...8,4 bar                                      |
| Pression de service nominale                                            | 0,56 MPa<br>5,6 bar                                                           |
| Fréquence d'oscillation max. sous 6 bar                                 | 1 Hz                                                                          |
| Marquage CE (voir la déclaration de conformité)                         | selon la directive européenne relative à la protection antidéflagrante (ATEX) |
| Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)                       | selon les prescriptions UK EX                                                 |
| Protection contre l'explosion                                           | Zone 1 (ATEX)<br>Zone 2 (ATEX)<br>Zone 21 (ATEX)<br>Zone 22 (ATEX)            |
| Certificat de l'organisme d'émission                                    | TÜV Nord 212170801                                                            |
| Catégorie ATEX gaz                                                      | II 2G                                                                         |

| Caractéristiques                                                      | Valeur                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Catégorie ATEX poussière                                              | II 2D                                                                                                                                                                                           |
| Mode de protection contre l'inflammation gaz                          | Ex h IIC T6...T3 Gb X                                                                                                                                                                           |
| Mode de protection contre l'inflammation de poussière                 | Ex h IIIC T85°C...T200°C Db X                                                                                                                                                                   |
| Température ambiante Ex                                               | -20 °C <= Ta <= +60 °C                                                                                                                                                                          |
| Fluide de service                                                     | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                                                                                                                      |
| Remarque sur le fluide d'exploitation/commande                        | Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)                                                                                                                       |
| Classe de protection anticorrosion CRC                                | 3 - Effets de corrosion forts                                                                                                                                                                   |
| Conformité PWIS                                                       | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                                                                               |
| Température ambiante                                                  | -20 °C...80 °C                                                                                                                                                                                  |
| Note relative au couple de torsion                                    | Le couple de torsion de l'actionneur ne doit pas être supérieur au couple de torsion maximal autorisé dans la norme ISO 5211, par rapport à la taille de la flasque de fixation et du coupleur. |
| Couple du retour par ressort à l'angle d'oscillation 0°               | 10 Nm                                                                                                                                                                                           |
| Couple du retour par ressort à l'angle d'oscillation 50°              | 7.5 Nm                                                                                                                                                                                          |
| Couple du retour par ressort à angle de pivotement 90°                | 15 Nm                                                                                                                                                                                           |
| Force du ressort                                                      | 1                                                                                                                                                                                               |
| Consommation d'air à 6 bar par cycle 0° angle de pivotement nominal-0 | 1.19 l                                                                                                                                                                                          |
| Poids du produit                                                      | 1650 g                                                                                                                                                                                          |
| Connecteur d'arbre                                                    | T14                                                                                                                                                                                             |
| Raccord pneumatique                                                   | G1/8                                                                                                                                                                                            |
| Note sur le matériau                                                  | Conforme à RoHS                                                                                                                                                                                 |
| Matériau du couvercle                                                 | Alliage d'aluminium corroyé                                                                                                                                                                     |
| Matériau joints d'étanchéité                                          | FPM<br>NBR<br>PUR                                                                                                                                                                               |
| Matériau du boîtier                                                   | Alliage d'aluminium corroyé                                                                                                                                                                     |
| Matériau de vis                                                       | Acier fortement allié                                                                                                                                                                           |
| Matériau d'arbre                                                      | Acier fortement allié                                                                                                                                                                           |
| Référence matériau d'arbre                                            | 1.4305                                                                                                                                                                                          |