

Combinaison d'unités de conditionnement MSB6N-1/4-FRC12:J10M2

Code article: 534009

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	6
Série	MS
Sécurité anti-déclenchement	Bouton tournant avec serrure intégrée
Position de montage	vertical +/- 5°
Finesse de filtration	5 µm
Purgeur de condensats	Automatique
Structure de construction	Filtre-manodétendeur avec manomètre Pulvérisateur d'huile proportionnel standard
Fonction du régulateur	Pression de sortie constante avec compensation de la pression d'alimentation avec échappement secondaire Avec reflux
Protection de la cuve	Intégrée sous forme de cuve métallique
Indicateur de pression	avec manomètre
Pression de service	1,5 bar...12 bar
Plage de réglage de pression	0,5 bar...12 bar
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)	1700 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Gaz inertes
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température de stockage	-10 °C...60 °C
Aptitude alimentaire	voir Informations complémentaires sur les matériaux
Classe de pureté de l'air en sortie	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [6:4:-]
Température du fluide	5 °C...60 °C
Température ambiante	5 °C...60 °C
Poids du produit	1713 g
Mode de fixation	Avec accessoires
Raccord pneumatique 1	1/4 NPT
Raccord pneumatique 2	1/4 NPT
Note sur le matériau	Conforme à RoHS