


# Unité de guidage EAGF-V2-KF-80-320

Code article: 17 25848

**FESTO**



## Fiche technique

| Caractéristiques                                                        | Valeur                                 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille                                                                  | 80                                     |
| Course                                                                  | 320 mm                                 |
| Jeu axial d'inversion                                                   | 0 µm                                   |
| Position de montage                                                     | Indifférente                           |
| Guidage                                                                 | Guidage à recirculation de billes      |
| Structure de construction                                               | Guidage                                |
| Classe de protection anticorrosion CRC                                  | 0 - Aucun effet de corrosion           |
| Conformité PWIS                                                         | VDMA24364-B2-L                         |
| Température ambiante                                                    | -20 °C...80 °C                         |
| Force max. Fy                                                           | 2300 N                                 |
| Force max. Fy statique                                                  | 3120 N                                 |
| Force max. Fz                                                           | 2300 N                                 |
| Force max. Fz statique                                                  | 3120 N                                 |
| Couple max. Mx                                                          | 170 Nm                                 |
| Couple max. Mx statique                                                 | 231 Nm                                 |
| Couple max. My                                                          | 191 Nm                                 |
| Couple max. My statique                                                 | 259 Nm                                 |
| Couple max. Mz                                                          | 191 Nm                                 |
| Couple max. Mz statique                                                 | 259 Nm                                 |
| Force de déplacement                                                    | 40 N                                   |
| Masse déplacée                                                          | 7606 g                                 |
| Poids du produit                                                        | 12949 g                                |
| Centre de gravité de la masse déplacée pour 0 mm de course              | 54 mm                                  |
| Centre de gravité additionnel de la masse déplacée pour 10 mm de course | 3.8 mm                                 |
| Mode de fixation                                                        | Avec taraudage                         |
| Note sur le matériau                                                    | Conforme à RoHS                        |
| Matériau d'élément de guidage                                           | Acier traité                           |
| Matériau du boîtier                                                     | Alliage d'aluminium corroyé<br>Anodisé |
| Matériau de plaque étrier                                               | Acier                                  |