

Distributeur de mise en pression progressive MS12-DL

FESTO

Code article: 535033



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Fonction d'échappement	Réduction possible
Mode d'actionnement	pneumatique
Position de montage	Indifférente
Commande manuelle auxiliaire	aucun
Structure de construction	Clapet
Type de rappel	ressort mécanique
Mode de pilotage	Direct
Alimentation en air de pilotage	interne
Sens d'écoulement	Irréversible
Fonction de distributeur	2/2
Pression de service	2 bar...20 bar
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)	25000 l/min...42000 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7::-]
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température du fluide	-10 °C...60 °C
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Poids du produit	3600 g
Mode de fixation	Montage sur tuyauterie Avec accessoires Au choix :
Matériau joints d'étanchéité	NBR
Matériau du boîtier	Aluminium moulé sous pression