

Lubrificateur MS12-LOE

Code article: 535041

FESTO



Fiche technique

| Caractéristiques | Valeur |
|---|--|
| Taille | 12 |
| Série | MS |
| Position de montage | vertical +/- 5° |
| Structure de construction | Pulvérisateur d'huile proportionnel standard |
| Pression de service | 1 bar...16 bar |
| Débit minimum pour la fonction du lubrificateur | 400 l/min |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:-:-] |
| Classe de protection anticorrosion CRC | 2 - Effets de corrosion moyens |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Température de stockage | -10 °C...60 °C |
| Viscosité de l'huile | ISO VG 32 |
| Température ambiante | 0 °C...60 °C |
| Mode de fixation | Montage sur tuyauterie Avec accessoires Au choix : |
| Matériau du boîtier | Aluminium moulé sous pression |
| Matériau de cuve | Alliage d'aluminium corroyé |