


Filtre fin LFMB-3/8-D-MIDI-NPT

Code article: 173714

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Série	D
Taille	Midi
Finesse de filtration	1 µm
Purgeur de condensats	Manuelle monostable
Pression de service	1 bar...16 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Gaz inertes
Classe de pureté de l'air en sortie	Air comprimé selon ISO 8573-1 :2010 [5 : 7 : 3] Gaz inertes
Débit normal max. pour classe de pureté de l'air	1420 l/min
Débit normal min. pour classe de pureté de l'air	500 l/min
Pouvoir de séparation du filtre	99,99 %
Protection de la cuve	Cage métallique de protection
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température du fluide	1.5 °C...60 °C
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Teneur en huile résiduelle	0.5 mg/m³
Mode de fixation	Montage sur tuyauterie Avec équerre-support Au choix :
Position de montage	verticale
Raccord pneumatique 1	NPT 3/8
Raccord pneumatique 2	NPT 3/8
Matériau du boîtier	Zinc moulé sous pression
Matériau du filtre	Mailles en silicate de bore
Matériau de cuve	PC
Note sur le matériau	Conforme à RoHS