


Filtre
MS4N-LF-1/8-EUV
 Code article: 535674

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	4
Série	MS
Position de montage	vertical +/- 5°
Finesse de filtration	40 µm
Purgeur de condensats	Automatique Manuelle monostable
Structure de construction	Filtre fritté avec séparateur centrifuge
Protection de la cuve	Intégrée sous forme de cuve métallique
Degré de séparation du condensat	75 %
Pression de service	2 bar...12 bar
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)	1100 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Gaz inertes
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température de stockage	-10 °C...60 °C
Aptitude alimentaire	voir Informations complémentaires sur les matériaux
Classe de pureté de l'air en sortie	Air comprimé selon ISO 8573-1 :2010 [7 : 8 : 4]
Température du fluide	-10 °C...60 °C
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Taille des pores	40 µm
Poids du produit	349 g
Mode de fixation	Montage sur tuyauterie Avec accessoires Au choix :
Raccord pneumatique 1	NPT 1/8
Raccord pneumatique 2	NPT 1/8
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau d'embase	Aluminium moulé sous pression
Matériau joints d'étanchéité	NBR
Matériau du filtre	PE
Matériau du boîtier	Aluminium moulé sous pression

Caractéristiques	Valeur
Matériau de cuve	Aluminium moulé sous pression Alliage d'aluminium corroyé
Matériau du hublot de contrôle	PA
Matériau clapet de séparation	POM