

# Vérin normalisé DSBF-C-40-125-PPVA-N3-R

Code article: 1774264

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristiques                                           | Valeur                                                                    |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Course                                                     | 125 mm                                                                    |
| Ø du piston                                                | 40 mm                                                                     |
| Filetage de la tige de piston                              | M12x1,25                                                                  |
| Amortissement                                              | Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés                        |
| Position de montage                                        | Indifférente                                                              |
| Conforme à la norme                                        | ISO 15552                                                                 |
| Extrémité de la tige de piston                             | Filetage                                                                  |
| Structure de construction                                  | Piston<br>Tige de piston<br>Tube profilé                                  |
| Détection de position                                      | Pour capteur de proximité                                                 |
| Pression de service                                        | 0.06 MPa...1.2 MPa<br>0.6 bar...12 bar                                    |
| Mode de fonctionnement                                     | à double effet                                                            |
| Fluide de service                                          | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                |
| Remarque sur le fluide d'exploitation/commande             | Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement) |
| Classe de protection anticorrosion CRC                     | 3 - Effets de corrosion forts                                             |
| Conformité PWIS                                            | VDMA24364-B2-L                                                            |
| Classe de salle blanche                                    | Classe 6 selon ISO 14644-1                                                |
| Température ambiante                                       | -20 °C...80 °C                                                            |
| Energie d'impact aux fins de course                        | 0.7 J                                                                     |
| Longueur d'amortissement                                   | 19 mm                                                                     |
| Force théorique sous 6 bar, recul                          | 633 N                                                                     |
| Force théorique à 6 bar, avance                            | 754 N                                                                     |
| Masse déplacée                                             | 404 g                                                                     |
| Masse déplacée à 0 mm de course                            | 204 g                                                                     |
| Poids additionnel de la masse déplacée par 10 mm de course | 16 g                                                                      |
| Poids du produit                                           | 1278 g                                                                    |
| Poids de base à 0 mm de course                             | 778 g                                                                     |
| Poids additionnel par 10 mm de course                      | 40 g                                                                      |

| Caractéristiques                            | Valeur                                           |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Mode de fixation                            | Avec taraudage<br>Avec accessoires<br>Au choix : |
| Raccord pneumatique                         | G1/4                                             |
| Note sur le matériau                        | Conforme à RoHS                                  |
| Matériau du couvercle                       | Aluminium moulé sous pression, traité            |
| Matériau joint de piston                    | TPE-U (PU)                                       |
| Matériau du piston                          | Alliage d'aluminium corroyé                      |
| Matériau tige de piston                     | Acier inoxydable fortement allié                 |
| Matériau du joint racleur de tige de piston | TPE-U (PU)                                       |
| Matériau joint d'amortisseur                | TPE-U (PU)                                       |
| Matériau du piston amortisseur              | POM                                              |
| Matériau du tube de vérin                   | Alliage d'aluminium corroyé, anodisé             |
| Matériau de l'écrou                         | Acier inoxydable fortement allié                 |
| Matériau du palier                          | POM                                              |
| Matériau vis à embase                       | Acier galvanisé                                  |