



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Position de montage	Indifférente
Temps d'appel min.	10 ms
Facteur de marche	100%
Caractéristiques de bobine	24 V CC : 4,5 W
Fluctuations de tension admissibles	+/- 10 %
Marquage CE (voir la déclaration de conformité)	selon la directive européenne relative à la protection antidéflagrante (ATEX)
Homologation, protection antidéflagrante, hors UE	EPL Dc (CN) EPL Gc (CN)
Protection contre l'explosion	Zone 2 (ATEX) Zone 2 (CN) Zone 22 (ATEX) Zone 22 (CN)
Catégorie ATEX gaz	II 3G
Catégorie ATEX poussière	II 3D
Mode de protection contre l'inflammation gaz	Ex nA IIC T4 X Gc
Mode de protection contre l'inflammation de poussière	Ex tc IIIC T130 °C X Dc IP65
Température ambiante Ex	-5 °C ≤ Ta ≤ +40 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Degré de protection	IP65
Température ambiante	-5 °C...40 °C
Couple de serrage max. du connecteur femelle	0.4 Nm
Poids du produit	55 g
Raccord électrique	3 pôles Fiches mâles avec plan de pose selon norme Festo pour MSSD-F
Mode de fixation	Avec écrou moleté
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau de bobine	Résine thermodurcissable Cuivre Acier
Matériau d'enroulement	Cuivre