


Lubrificateur MS12-LOE-G-U

Code article: 537156

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	12
Série	MS
Position de montage	vertical +/- 5°
Structure de construction	Pulvérisateur d'huile proportionnel standard
Volume max. de remplissage d'huile	1500 cm ³
Protection de la cuve	Intégrée sous forme de cuve métallique
Pression de service	1 bar...16 bar
Débit minimum pour la fonction du lubrificateur	400 l/min
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)	20000 l/min...22000 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température de stockage	-10 °C...60 °C
Température du fluide	0 °C...60 °C
Viscosité de l'huile	ISO VG 32
Température ambiante	0 °C...60 °C
Poids du produit	6500 g
Mode de fixation	Montage sur tuyauterie Avec équerre-support Au choix :
Raccord pneumatique 1	Interne
Raccord pneumatique 2	interne
Matériau de l'obturateur	PA
Matériau joints d'étanchéité	NBR
Matériau du boîtier	Aluminium moulé sous pression
Matériau de cuve	Alliage d'aluminium corroyé