



Surpresseur DPA-40-10

Code article: 537273

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Ø du piston	40 mm
Position de montage	Indifférente
Structure de construction	Multiplicateurs de pression à double piston
Indicateur de pression	Préparé pour G1/8
Pression de sortie 2	0.45 MPa...1 MPa 4.5 bar...10 bar 65.25 psi...145 psi
Pression de service	0.25 MPa...0.8 MPa 2.5 bar...8 bar 36.25 psi...116 psi
Plage de réglage de pression MPa	0.45 MPa...1 MPa
Plage de réglage de pression	4.5 bar...10 bar
Plage de réglage de pression psi	65.25 psi...145 psi
Pression d'alimentation 1	2.5 bar...8 bar
Pression d'entrée 1 MPa	0.25 MPa...0.8 MPa
Pression d'alimentation 1 psi	36.25 psi...116 psi
Note sur la plage de réglage de pression	A ressort de régulateur tendu au maximum, la pression de sortie maximale peut être dépassée de 40 %.
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié impossible
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température de stockage	5 °C...60 °C
Température ambiante	5 °C...60 °C
Poids du produit	1500 g
Mode de fixation	Avec taraudage
Raccord pneumatique 1	G1/4
Raccord pneumatique 2	G1/4
Raccord pneumatique 3	M7
Note sur le matériau	Conforme à RoHS