


# Unité de conditionnement LFR-1/4-D-MIDI-KA-A

Code article: 185712

**FESTO**



## Fiche technique

| Caractéristiques                                | Valeur                                                         |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Taille                                          | Midi                                                           |
| Série                                           | D                                                              |
| Sécurité anti-déclenchement                     | Bouton tournant avec verrouillage                              |
| Position de montage                             | vertical +/- 5°                                                |
| Finesse de filtration                           | 40 µm                                                          |
| Purgeur de condensats                           | Automatique                                                    |
| Structure de construction                       | Module de dérivation<br>Filtre-manodétendeur avec manomètre    |
| Volume max. de condensats                       | 43 cm³                                                         |
| Protection de la cuve                           | Cage métallique de protection                                  |
| Indicateur de pression                          | avec manomètre                                                 |
| Pression de service                             | 0.2 MPa...1.2 MPa<br>2 bar...12 bar<br>29 psi...174 psi        |
| Plage de réglage de pression MPa                | 0.05 MPa...1.2 MPa                                             |
| Plage de réglage de pression                    | 0.5 bar...12 bar                                               |
| Plage de réglage de pression psi                | 7.25 psi...174 psi                                             |
| Hystérésis max. de pression                     | 0.025 MPa<br>0.25 bar<br>3.625 psi                             |
| Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343) | 1850 l/min                                                     |
| Fluide de service                               | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:~:]<br>Gaz inertes       |
| Classe de protection anticorrosion CRC          | 2 - Effets de corrosion moyens                                 |
| Conformité PWIS                                 | VDMA24364-B1/B2-L                                              |
| Classe de pureté de l'air en sortie             | Air comprimé selon ISO 8573-1 :2010 [7 : 8 : 4]<br>Gaz inertes |
| Température du fluide                           | -10 °C...60 °C                                                 |
| Température ambiante                            | -10 °C...60 °C                                                 |
| Poids du produit                                | 1800 g                                                         |
| Mode de fixation                                | Montage sur tuyauterie<br>Avec accessoires<br>Au choix :       |
| Raccord pneumatique 1                           | G1/4                                                           |

| Caractéristiques      | Valeur                   |
|-----------------------|--------------------------|
| Raccord pneumatique 2 | G1/4                     |
| Matériau du boîtier   | Zinc moulé sous pression |
| Matériau de cuve      | PC                       |