


Capteur de proximité SIEN-M12NB-NS-K-L-PA

Code article: 538330

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Modèle	rond
Conforme à la norme	EN 60947-5-2
Certification	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Marquage CE (voir la déclaration de conformité)	Selon directive européenne CEM
Principe de mesure	inductif
Distance de commutation nominale	4 mm
Distance de commutation sécurisée	3.24 mm
Coefficients de réduction	Aluminium = 0,35 - 0,5 Acier inoxydable St 18/8 = 0,6 - 1,0 Cuivre = 0,25 - 0,45 Laiton = 0,35 - 0,5 Acier St 37 = 1,0
Température ambiante	-25 °C...70 °C
Répétabilité	0.08 mm
Sortie de commutation	NPN
Fonction des éléments de commutation	Contact NO
Hystérésis	0.12 mm...0.6 mm
Fréquence de commutation CC max.	2000 Hz
Courant de sortie max.	200 mA
Chute de tension	1.8 V
Résistance aux courts-circuits	Cyclique
Plage de tension de service CC	10 V...30 V
Ondulation résiduelle	10 %
Intensité à vide	15 mA
Protection contre l'inversion de polarité	Pour tous les raccords électriques
Raccord électrique	À 3 fils Câble
Longueur de câble	2.5 m
Matériau de gaine du câble	PVC
Matériau de gaine isolante	PVC
Taille	M12
Mode de fixation	Avec contre-écrou

Caractéristiques	Valeur
Couple de serrage	1 Nm
Type de montage	non noyé
Poids du produit	113 g
Matériau du boîtier	Renforcé de polyamide
Témoin d'état de commutation	LED jaune
Température ambiante en cas de pose mobile du câble	0 °C...70 °C
Degré de protection	IP65 IP67
Classe de protection anticorrosion CRC	4 - Effets de corrosion particulièrement forts
Sélection informations complémentaires du capteur	avec distance de commutation normalisée
Sortie électrique	NPN
Sélection du modèle de capteur	Corps en polyamide