

# Purgeur de condensats PWEA-AC-7A

Code article: 538680

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Mode d'actionnement	électrique
Position de montage	vertical +/- 5°
Commande manuelle auxiliaire	Monostable
Purgeur de condensats	Automatique
Structure de construction	externe électrique automatique
Valeur mesurée	Niveau
Fonction de distributeur	3/2 monostable fermé
Éléments de commande	Clavier à membrane avec touche test
Témoin de fonctionnement	LED
Témoin d'état de commutation	LED
Pression de service	0.8 bar...16 bar
Sortie d'alarme	avec contact
Tension de service nominale CA	230 V
Puissance nominale du purgeur de condensats	2 VA
Fréquence secteur	50 Hz...60 Hz
Certification	C-Tick
Marquage KC	KC-CEM
Marquage CE (voir la déclaration de conformité)	Selon directive européenne CEM Selon la directive européenne relative aux basses tensions
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK pour la CEM selon les prescriptions UK RoHS selon les prescriptions UK pour les équipements électriques
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [:-:-]
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température de stockage	-10 °C...60 °C
Température du fluide	1 °C...60 °C
Degré de protection	IP65 selon CEI 60529
Classe de protection	III
Température ambiante	1 °C...60 °C
Poids du produit	700 g

<b>Caractéristiques</b>	<b>Valeur</b>
Raccord électrique	Borne à vis
Mode de fixation	Montage sur tuyauterie
Raccord de purge du condensat	PK-8
Raccord pneumatique	G1/2
Matériau du collecteur de condensat	Alliage d'aluminium corroyé
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du boîtier	Matière plastique