

Transducteur DADE-MVC-420

Code article: 542118

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Fonction de diagnostic	Affichage par LED
Position de montage	Indifférente
Résistance aux courts-circuits	oui
Protection contre l'inversion de polarité	pour connecteur mâle API S1
Répétabilité	±0,1 mm min.
Sortie analogique	4 - 20 mA selon EN 61131-2
Exigence à satisfaire par l'alimentation électrique	TBTS
Temps de stabilisation des entrées	3 ms
Tension de service nominale CC	24 V
Autonomie en cas de coupure de la tension logique	10 ms
Ondulation résiduelle	4 V _{câc}
Consommation électrique pour une tension de service nominale	20 mA...30 mA
Fluctuations de tension admissibles	+/- 25 %
Certification	RCM Mark
Marquage KC	KC-CEM
Marquage CE (voir la déclaration de conformité)	Selon directive européenne CEM Selon la directive européenne RoHS
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK pour la CEM selon les prescriptions UK RoHS
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température de stockage	-20 °C...70 °C
Humidité relative de l'air	95 % sans condensation
Degré de protection	IP65 IP67
Température ambiante	0 °C...55 °C
Poids du produit	128 g
Erreur de linéarité pleine échelle	0.2 %
Courbe caractéristique des sorties	selon EN 61131-2
Courbe caractéristique des entrées	selon EN 61131-2
Logique de commutation des entrées	PNP (commutation positive)

Caractéristiques	Valeur
Logique de commutation des sorties	PNP (commutation positive)
Raccord électrique système de mesure	M12 Connecteur femelle 8 pôles
Raccord électrique API	M12 Connecteur mâle 8 pôles
Mode de fixation	avec trou débouchant
Matériau du boîtier	Renforcé de PBT